

Çan vantuz (oval)

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Parça no...:10.01.24.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00002>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Sac Metal Uygulamaları İçin Vakum Tutucu > SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

High-Speed çan şekilli vantuz




Boyutlar (LxB): 80 x 30

Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 85 Shore A

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
Bk	24,10 mm
Bmax(S)	41,50 mm
Bs	31,90 mm
d	12,80 mm
H	22,40 mm
H2	3 mm
Lk	74,30 mm
Ls	82,10 mm
Z (Strok)	6 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Yanal kuvvet	110 N
Yanal kuvvet (yağlı yüzey)	134 N
Cilt	13 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	20 mm
Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Konektör ailesi	SC 045-AR
Boyutlar (LxB)	80 x 30
Vantuz malzemesi	Elastodur ED

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21
schmalz@schmalz.com.tr

Çan vantuz (oval)

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Parça no...:10.01.24.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00002>



Malzeme sertliği [Shore A]	85 Shore A
Ağırlık	12,20 g
Kat sayısı	0
Ürün ailesi	SAOXM

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21
schmalz@schmalz.com.tr