

Düz vantuz (yuvarlak)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Parça no...:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Sac Metal Uygulamaları İçin Vakum Tutucu > Düz Vantuzlar SAFT-C > SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

En iyisi için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz, yağlı yüzeylerde dinamikler



Boyut: 60


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: M10-AG

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d	19 mm
dn	4 mm
Dk	40 mm
Dmax(S)	66 mm
Ds	63 mm
G1	M10-M
H	34 mm
H2	2 mm
LG1	11,50 mm
SW1	8 mm
Z (Strok)	5,30 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	150 N
Yanal kuvvet	112 N
Yanal kuvvet (yağlı yüzey)	95 N
Cilt	15 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	75 mm
Hortum çapı (rec.) d	6 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Parça no...:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>

Boyut	60
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Ağırlık	51,10 g
Kat sayısı	0
Ürün ailesi	SAFT-C

Yedek parçalar



SA-NIP N054 M10-AG DN400

Parça no...:10.01.01.11942

Konu G1: M10-M

Malzeme: Alüminyum



REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

Parça no...:10.01.01.11943

Dış çap D: 28 mm

Uzunluk L: 13,5 mm

Malzeme: Perbunan XNBR

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Parça no...:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>



SAFT 60 NBR-60

Parça no...:10.01.01.11937

Boyut: 60

Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A