

Kenar tutucu vantuz (oval)

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Parça no...:10.01.01.12458

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12458>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Sac Metal Uygulamaları İçin Vakum Tutucu > Kenar Tutucu Vantuzlar SAOK (Oval) > SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)



Boyutlar (LxB): 70 x 25


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/4-AG

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

Bs	22,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-M
H	27,50 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	71 mm
Ls	67,20 mm
SW1	17 mm
Z (Strok)	12,80 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Çekme kuvveti	81 N
Çekme kuvveti yağlı yüzey	60 N
Yanal kuvvet	46 N
Yanal kuvvet (yağlı yüzey)	20 N
Hortum çapı (rec.) d	6 mm
Boyutlar (LxB)	70 x 25
İş parçası açısı (min)	80 °
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Kenar tutucu vantuz (oval)

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Parça no...:10.01.01.12458

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12458>



Ağırlık	27,30 g
Kat sayısı	0
Ürün ailesi	SAOK

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 2
schmalz@schmalz.com.tr