

Inline valf

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Parça no.:10.05.01.00173

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00173>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Valf Teknolojisi > Selenoid Valfler > Inline Valfler IV > IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Vantuzda doğrudan vakum kontrolü için inline valf



Nominal boyut: 3 mm


Fonksiyon: 3/2 yollu valf

Konu G1: G1/4"-F

Konu G2: G3/8"-M

Gerilim DC: 24V - DC

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-M
G3	M8-M
G4	M5-F
H	51 mm
LG1	9 mm
LG2	9 mm
LG3	6,50 mm
SW1	24 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Nominal boyut	3 mm
Kontrol vanası	Normalde açık
Nominal akış hızı	20 l/min
Nominal akış hızı	1,20 m³/h
Güç tüketimi DC	4,50 W
Gerilim DC	24V - DC
Ağırlık	0,07 kg
Ürün ailesi	IV

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Inline valf

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Parça no...:10.05.01.00173

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00173>

Aksesuarlar



ASK B-M8-4 5000 K-4P

Parça no...:10.06.02.00031

Elektrik bağlantısı: Fem bağlantı M8, 4 pol

Kablo uzunluğu: 5.000 mm

Malzeme hortumu: PUR kablo




ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Parça no...:10.06.02.00032

Elektrik bağlantısı: Dirsek fem con M8, 4 pol

Kablo uzunluğu: 5.000 mm

Malzeme hortumu: PUR kablo



VS-V-SA M5-AG

Parça no...:10.06.02.00224

Bağlantı: M5-M

Ölçüm aralığı: -1,00 ... 0,00 bar

Kablo uzunluğu Lk: 3 m

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, Istanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Inline valf

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Parça no...:10.05.01.00173

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00173>



VS-V-SD 60 M5-AG

Parça no...:10.06.02.00257

Anahtarlama noktası: - 600

Bağlantı: M5-M

Ölçüm aralığı: -1,0 ... 0,0 bar

Kablo uzunluğu Lk: 3 m