

Robot seti VEE

ROB-SET VEE UR

Parça no...:10.01.36.00280

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00280>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Alan Gripper Sistemleri ve Uç Efektörler > Vakum Ve Effectors VEE > Taşıma Setleri VEE > ROB-SET VEE UR


Komple vakum uç efektörü bağlantı için sistem hafif robotlar



İnşaat kullanımı: Vakum uç efektörü

için: Evrensel Robotlar

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
B	133 mm
H	142 mm
D	62,50 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	bar
Vakum debisi (maks.)	42,50 l/min
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ağırlık	0,35 kg

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Robot seti VEE

ROB-SET VEE UR

Parça no...:10.01.36.00280

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00280>

Aksesuarlar



VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

Parça no...:10.01.36.00268

Bardak sayısı: 2

Vakum kapları: Vantuz SPB1/SPF

Uzunluk L: 154,3 mm

Genişlik B: 42,3 mm



VEE 4xSPB1/SPF 218.3

Parça no...:10.01.36.00269

Bardak sayısı: 4

Vakum kapları: Vantuz SPB1/SPF

Uzunluk L: 218,3 mm



VEE SET-ECBPI

Parça no...:10.01.36.00266

Robot seti VEE

ROB-SET VEE UR

Parça no...:10.01.36.00280

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00280>



VSL 6-4 PU MI-TR

Parça no...:10.07.09.00002

Dış çap D: 6 mm

İç çap d: 4 mm

Uzunluk maks.: 500 m

Malzeme hortumu: PU

Bükme yarıçapı min.: 35 mm

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -0,95 ... 10,00 bar

Çalışma sıcaklığı: -20 ... 90 °C

Yedek parçalar



SPF 40 ED-65 G1/4-AG

...:10.01.01.13246

Boyut: 40

Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Konu G1: G1/4"-M



SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

...:10.01.06.03498

Boyut: 40

Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Konu G1: G1/4"-M

Kat sayısı: 1,5

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Robot seti VEE

ROB-SET VEE UR

Parça no...:10.01.36.00280

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00280>



SD 16.5x51.5 SHC 13

...:10.02.01.01498

Dış çap D: 16,5 mm

Uzunluk L: 51,5 mm

İnşaat kullanımı: Schmalz Tutucu Kapağı

Boyut: 13



SEP HV 2 07 13

...:10.02.01.01394

Şekil: Yüksek Vakum

Aşama sayısı: 2

Nozul boyutu: 0,7 mm

Delik çapı: 13 mm

Tahliye derecesi: 85 %

Basınç aralığı (çalışma basıncı): 2,0 ... 6,0 bar

Basınç optimum: 4 bar

Vakum debisi (maks.): 42,5 l/min

Hava tüketimi vakum: 23,5 l/min