

Hızlı deęiřtirme modülü

RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH

Parça no...:10.08.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.08.09.00002>

Giriř sayfası > Robotik için vakum teknolojisi > End-of-Arm Ecosystem MATCH > RMQC hızlı deęiřtirme modülü > RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH

Kolay ve hızlı deęiřim için hızlı deęiřim modülü EoA tutucularının hızlı baęlantısı MATCH serisi



Hatve apı D mk: 50 mm

iin: HANWHA

Tip: HCR3/5/12


Giriřler/ıkıřlar: dijital giriř/ıkıř

Elektrik baęlantısı: Elb fem conn M8, 8 pol

Yapı řekli vakum anahtarı: NPN anahtarlama

İnřaat: Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH

Tasarım Verileri



Öznitelik	Deęer
D	75 mm
d	6,40 mm
D2	31,50 mm
Dmk	50 mm
G1	M8-F
G2	M7-F
G3	M3-F
G4	M4-F
H	21 mm
H1	24 mm
Lk	200 mm

Teknik veri

Öznitelik	Deęer
İnřaat	Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH
iin	HANWHA
Tip	HCR3/5/12
Yapı řekli vakum anahtarı	NPN anahtarlama
řekil montaj elemanları	Akıřkan kanalı kapalı
Yük dngüsü sayısı	100000

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Hızlı deęiřtirme modülü

RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH

Para no...:10.08.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.08.09.00002>

Giriřler/ıkıřlar	dijital giriř/ıkıř
Elektrik baęlantısı	WB-M8-8
Eksenel kuvvet (maks)	500 N
Moment (Y)	40 Nm
Aks ofseti maks.	1 mm
Sıkma kuvveti	50 N
özme gücü	0 N
ile	E-transfer elektrik / pnömatik
alıřma sıcaklıęı	5 ... 60 °C
Aęırlık	260 g

Aksesuarlar



VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC

Para no...:10.08.09.00032

Gerilim DC: 24V - DC

Basınc aralıęı (alıřma basıncı): -0.9 ... 8.0 bar

Kontrol vanası: Normalde kapalı

Nominal boyut: 5 mm

Nominal akıř hızı: 3 m³/h

Tip: RECB