

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Parça no...:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Ambalaj Sektörü için Vantuzlar > Körüklü Vantuzlar
SPB1 (1,5 Kat) > SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Körüklü vantuz (yuvarlak)



Boyut: 40


Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Konu G1: G1/4"-M

Kat sayısı: 1,5

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d2	26,10 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	48 mm
Ds	41,40 mm
G1	G1/4"-M
H	37,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Strok)	16 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	35,90 N
Çekme kuvveti	46,80 N
Yanal kuvvet	24,80 N
Cilt	18,33 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	40 mm
Hortum çapı (rec.) d	6 mm
Boyut	40
Kat sayısı	1,50

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Parça no...:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>

Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65 Shore A
Ağırlık	21,20 g
Ürün ailesi	SPB1

Aksesuarlar



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Parça no...:10.07.01.00308

Dış çap D: 17,5 mm

Uzunluk L: 0,8 mm

Malzeme: Pirinç / Paslanmaz çelik

Filtre gözenek boyutu: 280 µm



SPI 33 PA SPB1-40

Parça no...:10.01.06.03387

Boyut: 33

Malzeme: Poliamid

Kullanım: SPB1-40

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Parça no...:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>



SC-SW 60 6

Parça no...:10.05.04.00096

Anahtar boyutu SW1: 6 mm

Nominal boyut: 60



SC-SW 80 6

Parça no...:10.05.04.00097

Anahtar boyutu SW1: 6 mm

Nominal boyut: 80



SC-SW 100 6

Parça no...:10.05.04.00098

Anahtar boyutu SW1: 6 mm

Nominal boyut: 100

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Parça no...:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>



SC-SW 120 6

Parça no...:10.05.04.00099

Anahtar boyutu SW1: 6 mm

Nominal boyut: 120



SC-SW 200 6

Parça no...:10.05.04.00100

Anahtar boyutu SW1: 6 mm

Nominal boyut: 200



SC-SW 240 6

Parça no...:10.05.04.00101

Anahtar boyutu SW1: 6 mm

Nominal boyut: 240

Yedek parçalar

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Parça no...:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>



SC 050 G1/4-AG MOD

Parça no...:10.01.06.02487

Bağlantı geometrisi: 050

Bağlantı: G1/4"-M

Uzunluk L1: 26,5 mm

Montaj uzunluğu: 7,2 mm

Nominal çap dn: 6,1 mm



SPB1 40 ED-65 SC050

Parça no...:10.01.06.02455

Boyut: 40

Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Kat sayısı: 1,5