

Vacuum block

VCBL-B 140x130x48 TV

Číslo dílu...:10.01.12.03169

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03169>

Domovská stránka > Technologie vakuového upínání > Clamping Equipment for Woodworking > Clamping Equipment for Systems from Biesse > Vacuum Blocks VCBL-B > VCBL-B 140x130x48 TV

Vacuum block




Dimensions (LxB): 140 x 130

Height H: 48 mm

Add. function: Sensing valve

Údaje o konstrukci



Atribut	Wert
B	129 mm
H	48 mm
H2	44 mm
L	140 mm
L1	146 mm
L2	6 mm

Technické údaje

Atribut	Wert
Weight	0,60 kg

Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.

Příslušenství

[Kontaktujte společnost Schmalz](#)

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | schmalz@schmalz.cz

Vacuum block

VCBL-B 140x130x48 TV

Číslo dílu...:10.01.12.03169

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03169>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Číslo dílu...:10.01.12.03188

External diameter D: 90 mm

Internal diameter d: 17 mm

Height H: 0,4 mm

Length L: 0,4 mm

Material: Steel

Construction use: Vacuum block VCBL-S



VCSP-O 140x130x18.3 MOS TPE

Číslo dílu...:10.01.12.03506

Construction use: Vacuum block

Length L: 140 mm

Width B: 130 mm

Height H: 18,3 mm

Add. function: Sealing lip with MOS

Náhradní díly



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Číslo dílu...:10.01.12.03345

External diameter D: 100,5 mm

Height H: 15,5 mm

Construction use: Vacuum block VCBL-S

Vacuum block

VCBL-B 140x130x48 TV

Číslo dílu...:10.01.12.03169

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03169>



TV D9 4.3

Číslo dílu...:10.01.12.02514

External diameter D: 9 mm

Spring stroke Z: 4,3 mm

Length L: 22,8 mm



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

Číslo dílu...:10.01.12.02325

Construction use: Vacuum block

Length L: 140 mm

Width B: 130 mm

Height H: 16,5 mm



ERS VCTV

Číslo dílu...:10.01.12.01651

Construction use: Vacuum block sensing valve