

Mechanischer Spanner

VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100

Art-Nr...:10.01.12.04613

<https://www.schmalz.com/10.01.12.04613>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Schmalteile > Mechanische Spanner VCMC-K2-QUICK > VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100

Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole



Bauform: QUICK

Abmessung (LxB): 170x135


Höhe H: 100 mm

Hub Z: 10 mm

Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Werkzeuglose Höhenverstellung

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	133,30 mm
D1	56 mm
H	100 mm
H1	233,50 mm
H2	30 mm
L	170 mm
X1	66,50 mm
X2	44 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Spannbereich	10,0 ... 100,0 mm

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Mechanischer Spanner

VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100

Art-Nr...:10.01.12.04613

<https://www.schmalz.com/10.01.12.04613>



KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2

Art-Nr...:10.01.12.04255

Höhe H: 4,5 mm

Verwendung Konstruktion: Mechanischer Spanner VCMC-K2



KLEM-EINH 69.5x35x12.5

Art-Nr...:10.01.12.04990

Länge L: 69,5 mm

Breite B: 35 mm

Höhe H: 12,5 mm



ZUB VCMC-K2

Art-Nr...:10.01.12.04611

Verwendung Konstruktion: Mechanischer Spanner VCMC-K2

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Mechanischer Spanner

VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100

Art-Nr...:10.01.12.04613

<https://www.schmalz.com/10.01.12.04613>




SPAN-TELL 110 EXZ VCMC

Art-Nr...:10.01.12.04239

Außendurchmesser D: 110 mm

Einbauposition: EXZ

Verwendung Konstruktion: Mechanischer Spanner VCMC



VCDR 166x113x6.6 VCSP

Art-Nr...:10.01.12.02191


Länge L: 166 mm

Breite B: 113 mm

Höhe H: 6,6 mm

Verwendung Konstruktion: Saugplatte Blocksauger

Spannbereich: mm



VCDR 166x113x6.6 VCSP

Art-Nr...:10.01.12.02191

Länge L: 166 mm

Breite B: 113 mm

Höhe H: 6,6 mm

Verwendung Konstruktion: Saugplatte Blocksauger

Spannbereich: mm