

Winkelstück (verzahnt)

SXT-ANG-GB2-M

Art-Nr.:10.07.13.00120

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00120>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Tooling System SXT > Winkelstücke (verzahnt)
SXT-ANG > SXT-ANG-GB2-M

Winkelstück mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings




Normteilewerkstoff: Aluminium

Bauform: Männlich

Bauform: Verzahnt beidseitig

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	35 mm
d	8,50 mm
H	42,50 mm
H2	25 mm
L	42,50 mm
L2	25 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Aluminium
Gewicht	80 g
Bauform	Männlich
Produktfamilie	SXT

Winkelstück (verzahnt)

SXT-ANG-GB2-M

Art-Nr.: 10.07.13.00120

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00120>

Zubehör



SXT-CON-GB-F-D25

Art-Nr.: 10.07.13.00114

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D25

Bauform: Weiblich



SXT-CON-GB-F-D40

Art-Nr.: 10.07.13.00115

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D40

Bauform: Weiblich



SXT-CON-GB-F-1IN

Art-Nr.: 10.07.13.00191

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: 1 Inch

Bauform: Weiblich

Winkelstück (verzahnt)

SXT-ANG-GB2-M

Art-Nr.: 10.07.13.00120

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00120>



SXT-EXT-GB2-50

Art-Nr.: 10.07.13.00034

Außendurchmesser D: 25 mm

Länge L: 50,8 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Bauform: Verzahnt beidseitig



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x25

Art-Nr.: 10.07.13.00172

Gewinde G: M8

Länge L: 25 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50

Art-Nr.: 10.07.13.00175

Gewinde G: M8

Länge L: 50 mm

Winkelstück (verzahnt)

SXT-ANG-GB2-M

Art-Nr.:10.07.13.00120

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00120>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x55

Art-Nr.:10.07.13.00176

Gewinde G: M8

Länge L: 55 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60

Art-Nr.:10.07.13.00177

Gewinde G: M8

Länge L: 60 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x65

Art-Nr.:10.07.13.00178

Gewinde G: M8

Länge L: 65 mm