

Vakuumpumpe

EVE-OG 165 AC3 F

Art-Nr.:10.03.02.00049

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00049>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Pumpen > Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen
EVE-OG > EVE-OG 165 AC3 F

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm



Stromtyp: Drehstrom
Schallpegel bei 50 Hz: 70 dB(A)
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 165 m³/h
Nennleistung bei 50 Hz: 4 kW
Spannung bei 50 Hz: 230/400V AC3
Gewicht: 140 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	542 mm
B2	94 mm
G2	G2-1/2"-IG
G3	G2"-IG
G5	M10-IG
H	418 mm
H1	680 mm
H2	240 mm
L	890 mm
L2	253 mm
X1	243 mm
X2	430 mm
X3	40 mm
Y1	305 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Max. Vakuum	-980 mbar
Max. Vakuum	-28,94 inHg
Saugvermögen (50 Hz)	165 m³/h
Spannung bei 50 Hz	230/400V AC3

Vakuumpumpe

EVE-OG 165 AC3 F

Art-Nr.:10.03.02.00049

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00049>

Nennleistung bei 50 Hz	4 kW
Schallpegel bei 50 Hz	70 dB(A)
Gewicht	140 kg
Schutzart IP	IP 55
Stromtyp	AC3
Produktfamilie	EVE-OG

Zubehör



DRM 40 P1 H

Art-Nr.:10.07.02.00051

Außendurchmesser D: 40 mm

Messbereich: 0,0 ... 1,0 bar

Bauform Manometer: Anschluss hinten

Gewinde G1: G1"-AG



MSS-K 8-12A

Art-Nr.:10.04.04.00123

Verwendung Konstruktion: PKZM0

Schutzart IP: IP 65

Messbereich: bar

Vakuumpumpe

EVE-OG 165 AC3 F

Art-Nr.:10.03.02.00049

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00049>



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Art-Nr.:27.02.01.00055

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG



OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

Art-Nr.:27.02.01.00056

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG



ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit

Art-Nr.:22.09.03.00038

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Vakuumpumpe

EVE-OG 165 AC3 F

Art-Nr.:10.03.02.00049

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00049>



FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

Art-Nr.:10.07.01.00020

Filterfeinheit: 3 µm

Außendurchmesser D: 150 mm

Länge L: 222 mm

Filtermaterial: Papier

Verwendung Konstruktion: Staubfilter STF

Baugröße: 2-1/2-IG



OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

Art-Nr.:27.02.01.00056

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG



VST EVE-OG-165-255

Art-Nr.:10.03.02.00057

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG

Baugröße: 165-255

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch