

Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-50

Art-Nr.: 10.07.13.00034

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00034>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Tooling System SXT > Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT > SXT-EXT-GB2-50

Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings




Außendurchmesser D: 25 mm

Länge L: 50,8 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Bauform: Verzahnt beidseitig

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	25 mm
Dk	35 mm
G1	M8-IG
L	50,80 mm
L2	30,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Aluminium
Bauform	Verzahnt beidseitig
Gewicht	80 g
Produktfamilie	SXT

Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-50

Art-Nr.: 10.07.13.00034

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00034>

Zubehör



SXT-CON-GB-F-D25

Art-Nr.: 10.07.13.00114

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D25

Bauform: Weiblich



SXT-CON-GB-F-D40

Art-Nr.: 10.07.13.00115

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D40

Bauform: Weiblich



SXT-CON-GB-F-1IN

Art-Nr.: 10.07.13.00191

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: 1 Inch

Bauform: Weiblich

Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-50

Art-Nr.: 10.07.13.00034

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00034>



SXT-CON-GB-M-A3

Art-Nr.: 10.07.13.00118

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: Kugelkopf 28.5 mm

Bauform: Männlich



SXT-CON-GB-M-A5

Art-Nr.: 10.07.13.00119

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: Kugelkopf 32 mm

Bauform: Männlich



SXT-CON-GB-M-D25

Art-Nr.: 10.07.13.00112

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D25

Bauform: Männlich

Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-50

Art-Nr.: 10.07.13.00034

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00034>



SXT-CON-GB-M-D40

Art-Nr.: 10.07.13.00113

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D40

Bauform: Männlich



SXT-CON-GB-MO-D40

Art-Nr.: 10.07.13.00116

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D40

Bauform: Männlich aufklappbar



SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Art-Nr.: 10.07.13.00117

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: 1.5 Inch

Bauform: Männlich aufklappbar

Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-50

Art-Nr.: 10.07.13.00034

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00034>



SXT-ANG-GB2-F

Art-Nr.: 10.07.13.00121

Normteilewerkstoff: Aluminium

Bauform: Weiblich

Bauform: Verzahnt beidseitig



SXT-ANG-GB2-M

Art-Nr.: 10.07.13.00120

Normteilewerkstoff: Aluminium

Bauform: Männlich

Bauform: Verzahnt beidseitig



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30

Art-Nr.: 10.07.13.00173

Gewinde G: M8

Länge L: 30 mm

Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-50

Art-Nr.:10.07.13.00034

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00034>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50

Art-Nr.:10.07.13.00175

Gewinde G: M8

Länge L: 50 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60

Art-Nr.:10.07.13.00177

Gewinde G: M8

Länge L: 60 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70

Art-Nr.:10.07.13.00179

Gewinde G: M8

Länge L: 70 mm