

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Art-Nr.: 10.01.01.00316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00316>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SA-NIP N003 M3-AG DN100

Saugeranschlussnippel




Gewinde G1: M3-AG

Länge L1: 7,5 mm

Einbaulänge: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	3,20 mm
dn	1 mm
D2	2 mm
G1	M3-AG
L	2 mm
L1	7,50 mm
L2	1,50 mm
L3	1 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 003
Normteilewerkstoff	Aluminium
Gewicht	0,20 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren


Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Art-Nr.: 10.01.01.00316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00316>



PFG 2 HT1-60 N003

Art-Nr.: 10.01.01.12967

Baugröße: 2

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A



PFG 2 NBR-CO-55 N003

Art-Nr.: 10.01.01.10063

Baugröße: 2

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 2 NBR-55 N003

Art-Nr.: 10.01.01.00003

Baugröße: 2

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Art-Nr.: 10.01.01.00316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00316>



PFG 2 SI-CO-55 N003

Art-Nr.: 10.01.01.10050

Baugröße: 2

Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 2 SI-55 N003

Art-Nr.: 10.01.01.00023

Baugröße: 2

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig



PFG 3.5 HT2-65 N003

Art-Nr.: 10.01.01.00064

Baugröße: 3,5

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A


Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Art-Nr.: 10.01.01.00316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00316>



PFG 3.5 HT1-60 N003

Art-Nr.: 10.01.01.12981

Baugröße: 3,5

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A



PFG 3.5 NBR-CO-55 N003

Art-Nr.: 10.01.01.10042

Baugröße: 3,5

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 3.5 NBR-55 N003

Art-Nr.: 10.01.01.00004

Baugröße: 3,5

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Art-Nr...:10.01.01.00316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00316>



PFG 3.5 SI-CO-55 N003

Art-Nr...:10.01.01.00752

Baugröße: 3,5

Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 3.5 SI-55 N003

Art-Nr...:10.01.01.00024

Baugröße: 3,5

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig