Balgsauger (rund)

FGA 22 SI-55 N016

Art-Nr..:10.01.06.00100

https://www.schmalz.com/10.01.06.00100

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

- Baugröße: 22
- Saugerwerkstoff: Silikon SI
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Materialeigenschaft: FDA-fähig
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
d2	11,70 mm
D1	24,20 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	25 mm
Ds	21,50 mm
H	19 mm
H2	3,80 mm
H3	9,10 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Saugkraft	5,70 N
Baugröße	22
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Gewicht	2 g
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Produktfamilie	FGA

Zubehör

SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Art-Nr..:10.01.06.05735

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 20 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Art-Nr..:10.01.06.05731

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 12 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr..:10.01.06.00123

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-AG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 2,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

Balgsauger (rund)

FGA 22 SI-55 N016

Art-Nr..:10.01.06.00100

https://www.schmalz.com/10.01.06.00100

SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04062

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 20 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr..:10.01.06.04365

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-AG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 2,5 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

SA-NIP N016 M5-IG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04689

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-IG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 10 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

Balgsauger (rund)

FGA 22 SI-55 N016

Art-Nr..:10.01.06.00100

https://www.schmalz.com/10.01.06.00100

SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04690

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 12 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

SPI 21 PEEK

Art-Nr..:10.01.06.03285

Baugröße: 21
Normteilewerkstoff: Polyetheretherketon