

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03529

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03529>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Saugeranschlussnippel



Nippelfamilie: N 005

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 17,5 mm


Länge L: 5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	2 mm
D	8 mm
D2	5 mm
G1	G1/8"-AG
L	5 mm
L1	17,50 mm
L2	2,50 mm
L3	2 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 005
Normteilewerkstoff	Aluminium
Gewicht	4,10 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03529

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03529>



PFG 15 FPM-65 N005

Art-Nr.: 10.01.01.00071

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 15 HT1-60 N005

Art-Nr.: 10.01.01.11162

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 15 NBR-CO-55 N005

Art-Nr.: 10.01.01.10067

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03529

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03529>



PFG 15 NBR-55 N005

Art-Nr.: 10.01.01.00011

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 15 PU-55 N005

Art-Nr.: 10.01.01.00051

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 15 SI-CO-55 N005

Art-Nr.: 10.01.01.00627

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03529

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03529>



PFG 15 SI-55 N005

Art-Nr.: 10.01.01.00031

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig