

## Flachsauger (rund)

SFF 25 SI-55 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.13748

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13748>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFF 25 SI-55 SC040

### Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken



Baugröße: 25

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 0

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| Dmax(S)  | 26,50 mm |
| Dk       | 13,80 mm |
| Ds       | 25 mm    |
| d        | 7,50 mm  |
| d1       | 10,40 mm |
| H        | 13,20 mm |
| H2       | 4,70 mm  |
| H3       | 6,80 mm  |
| Z (Hub)  | 1,70 mm  |

### Technische Daten

| Attribut                      | Wert                 |
|-------------------------------|----------------------|
| Saugkraft                     | 18,50 N              |
| Volumen                       | 1,15 cm <sup>3</sup> |
| Baugröße                      | 25                   |
| Faltenanzahl                  | 0                    |
| Saugerwerkstoff               | Silikon SI           |
| Materialhärte [Shore A]       | 55 Shore A           |
| Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm                |
| Nippelfamilie                 | SC 040               |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

## Flachsauger (rund)

SFF 25 SI-55 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.13748

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13748>

|                |        |
|----------------|--------|
| Gewicht        | 1,80 g |
| Produktfamilie | SFF    |

### Zubehör



#### SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



#### SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm

### Ersatzteile

#### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

## Flachsauger (rund)

SFF 25 SI-55 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.13748

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13748>



### SC 040 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04346

Anbindungstyp: 040

Vakuumanschluss: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 1,8 mm