

## Roboter-Set FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN O20

Art-Nr.: 10.01.43.00119

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00119>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Flächengreifsysteme  
FXCB/FMCB > Handling-Sets FXCB > ROB-SET FXCB TECHMAN O20

### Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter



mit: Flächensauggreifer FXCB


für: TECHMAN

Typ: TM5, TM12, TM14

Bauart Vakuumschalter: NPN schaltend

Steuerung Ventil: Stromlos offen

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert      |
|----------|-----------|
| B        | 130 mm    |
| B1       | 159 mm    |
| B2       | 45 mm     |
| H        | 163,90 mm |
| H1       | 168,90 mm |
| H2       | 20 mm     |
| L        | 300 mm    |
| L1       | 331 mm    |
| L2       | 99 mm     |
| L3       | 102 mm    |
| dn       | 10 mm     |

### Technische Daten

| Attribut              | Wert                     |
|-----------------------|--------------------------|
| Gewicht               | 2 kg                     |
| Saugvermögen max.     | 525,90 l/min             |
| Materialtyp           | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
| Anzahl Saugzellen     | 45                       |
| Traglast (vertikal)   | 80 N                     |
| Traglast (horizontal) | 350 N                    |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Roboter-Set FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN O20

Art-Nr.:10.01.43.00119

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00119>

|                |              |
|----------------|--------------|
| für            | TECHMAN      |
| Produktfamilie | ROB-SET-FXCB |

Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.

### Ersatzteile



#### EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Art-Nr.:10.01.11.03420

Länge L: 82,1 mm

Breite B: 53,7 mm

Höhe H: 10,8 mm



#### SD 97x34x20 FXCB

Art-Nr.:10.01.43.00005

Länge L: 97 mm

Breite B: 34 mm

Höhe H: 20 mm

## Roboter-Set FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN O20

Art-Nr...:10.01.43.00119

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00119>



### VSi V D M8-4

Art-Nr...:10.06.02.00577

Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar

Bauart Vakuumschalter: mit Display

Elektrischer Anschluss: Stecker M8, 4-polig

Zustandsanzeige: 2xLED

Schutzart IP: IP 65



### DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

Art-Nr...:10.01.11.03658

Länge L: 300 mm

Breite B: 130 mm

Höhe H: 20 mm

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer

Anordnung: 3R18

Zusatzfunktion Flächengreifer: Klebeband einseitig