

Roboter-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi FANUC

Art-Nr.:10.03.01.00623

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00623>



Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Erzeuger End-of-Arm > Handling-Sets ECBPi > ROB-SET ECBPi FANUC

Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPi an Leichtbauroboter




Verwendung Konstruktion: CobotPump

für: FANUC

Typ: CRX

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
H	188,80 mm
D	151,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen max.	12 l/min
Nennleistung	13 W
Nennstrom	0,60 A
Einsatztemperatur	5 ... 45 °C
für	FANUC
Produktfamilie	ROB-SET-ECBPI

Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Roboter-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi FANUC

Art-Nr...:10.03.01.00623

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00623>

Zubehör



VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

Art-Nr...:10.01.36.00268

Sauggreiferanzahl: 2

Saugertyp: Sauger SPB1/SPF

Länge L: 154,3 mm

Breite B: 42,3 mm



VEE 4xSPB1/SPF 218.3

Art-Nr...:10.01.36.00269

Sauggreiferanzahl: 4

Saugertyp: Sauger SPB1/SPF

Länge L: 218,3 mm



VEE SET-ECBPi

Art-Nr...:10.01.36.00266

mit: VEE-Set CobotPump

Roboter-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi FANUC

Art-Nr.: 10.03.01.00623

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00623>



RFBP 50 50 BA SPB2

Art-Nr.: 10.01.45.00096

Länge L: 50 mm

Breite B: 50 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

Art-Nr.: 10.01.45.00091

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



RFBP 100 58 BA O10

Art-Nr.: 10.01.45.00092

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm

Roboter-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi FANUC

Art-Nr.: 10.03.01.00623

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00623>



RFBP 120 120 BA SPB2

Art-Nr.: 10.01.45.00085

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Art-Nr.: 10.01.45.00086

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm

Ersatzteile



SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.13246

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Roboter-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi FANUC

Art-Nr...:10.03.01.00623

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00623>



SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.06.03498

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 1,5