

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03520>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Saugeranschlussnippel




Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 20 mm

Einbaulänge: 16 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	6 mm
dn	2 mm
D2	4 mm
G1	G1/8"-IG
L	16 mm
L1	20 mm
L2	2 mm
L3	2 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 004
Normteilewerkstoff	Aluminium
Gewicht	5,20 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03520>



PFG 10 HT1-60 N004

Art-Nr.: 10.01.01.11161

Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 10 NBR-CO-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.10066

Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 10 NBR-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00010

Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03520>



PFG 10 PU-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00050

Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 10 SI-CO-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00701

Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 10 SI-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00030

Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03520>



PFG 5 FPM-65 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00067

Baugröße: 5

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 5 HT1-60 N004

Art-Nr.: 10.01.01.11158

Baugröße: 5

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 5 NBR-CO-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.10064

Baugröße: 5

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03520>



PFG 5 NBR-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00007

Baugröße: 5

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 5 SI-CO-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.10051

Baugröße: 5

Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 5 SI-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00027

Baugröße: 5

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03520>



PFG 6 FPM-65 N004


Art-Nr.: 10.01.01.00068

Baugröße: 6

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 6 HT1-60 N004

Art-Nr.: 10.01.01.11159

Baugröße: 6

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 6 NBR-CO-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.10065

Baugröße: 6

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03520>



PFG 6 NBR-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00008

Baugröße: 6

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 6 SI-CO-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00626

Baugröße: 6

Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 6 SI-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00028

Baugröße: 6

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03520>



PFG 8 HT1-60 N004

Art-Nr.: 10.01.01.11160

Baugröße: 8

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 8 NBR-CO-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.10043

Baugröße: 8

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 8 NBR-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00009

Baugröße: 8

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03520>



PFG 8 PU-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00049

Baugröße: 8

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 8 SI-CO-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00647

Baugröße: 8

Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 8 SI-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00029

Baugröße: 8

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig