

Balgsauggreifer SI-HD (rund)

FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04176

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04176>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer FSGA SI-HD (1,5 Falten) > FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen



Baugröße: 11

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig


Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: M5-AG

Faltenanzahl: 1,5

Vakuumanschluss: M5-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	5,10 mm
Dmax(S)	13 mm
dn	2,50 mm
Ds	10,40 mm
G1	M5-AG
H	21 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Hub)	4 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Baugröße	11
Faltenanzahl	1,50
Anschluss	M5-AG
Werkstückradius min. (konvex)	10 mm
Volumen	0,23 cm ³

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauggreifer SI-HD (rund)

FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04176

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04176>

Saugkraft	0,95 N
Abreißkraft	3,80 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2 mm
Gewicht	2 g
Produktfamilie	FSGA

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40%

Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SPI 11 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03281

Baugröße: 11

Normteilewerkstoff: Polyetheretherketon

Ersatzteile



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr.: 10.01.06.00123

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 16 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nennndurchmesser dn: 2,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Balgsauggreifer SI-HD (rund)

FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04176

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04176>



FGA 11 SI-HD-65 N016

Art-Nr.: 10.01.06.03986

Baugröße: 11

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenanzahl: 1,5