Balgsauger SI-HD (rund)

FG 7 SI-HD-65 N016

Art-Nr..:10.01.06.03901


https://www.schmalz.com/10.01.06.03901

Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung



- Baugröße: 7
- Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
- Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
- Materialeigenschaft: FDA-fähig
- Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
d2	1,80 mm
D1	6,50 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	5,90 mm
H	14 mm
H2	3,80 mm
H3	6,50 mm
Z (Hub)	3 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,10 N
Abreißkraft	0,90 N
Volumen	0,16 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	3 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	7
Nippelfamilie	N 016

Balgsauger SI-HD (rund)

FG 7 SI-HD-65 N016

Art-Nr..:10.01.06.03901

https://www.schmalz.com/10.01.06.03901

Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	0,50 g
Produktfamilie	FG

Zubehör



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Art-Nr..:10.01.06.05735

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 20 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Art-Nr..:10.01.06.05731

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 12 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

Balgsauger SI-HD (rund)

FG 7 SI-HD-65 N016

Art-Nr..:10.01.06.03901

https://www.schmalz.com/10.01.06.03901



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr..:10.01.06.00123

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-AG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 2,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04062

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 20 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr..:10.01.06.04365

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-AG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 2,5 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

Balgsauger SI-HD (rund)

FG 7 SI-HD-65 N016

Art-Nr..:10.01.06.03901

https://www.schmalz.com/10.01.06.03901



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04689

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-IG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 10 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04690

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 12 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl