

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-M-D25

Art-Nr.: 10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Tooling System SXT > Anbindungen (verzahnt)
SXT-CON-GB > SXT-CON-GB-M-D25

Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings




Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D25

Bauform: Männlich

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	35 mm
d	25 mm
d1	8,50 mm
H	56 mm
H2	20 mm
L	39,50 mm
L2	21 mm
L3	17 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Aluminium
Bauform	Männlich
Gewicht	100 g
Produktfamilie	SXT

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-M-D25

Art-Nr.: 10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>

Zubehör



SXT-CON-GB-F-D25

Art-Nr.: 10.07.13.00114

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D25

Bauform: Weiblich



SXT-CON-GB-F-D40

Art-Nr.: 10.07.13.00115

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D40

Bauform: Weiblich



SXT-CON-GB-F-1IN

Art-Nr.: 10.07.13.00191

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: 1 Inch

Bauform: Weiblich

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-M-D25

Art-Nr.: 10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>



SXT-EXT-GB2-50

Art-Nr.: 10.07.13.00034

Außendurchmesser D: 25 mm

Länge L: 50,8 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Bauform: Verzahnt beidseitig



SXT-ANG-GB2-F

Art-Nr.: 10.07.13.00121

Normteilewerkstoff: Aluminium

Bauform: Weiblich

Bauform: Verzahnt beidseitig



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70

Art-Nr.: 10.07.13.00179

Gewinde G: M8

Länge L: 70 mm

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-M-D25

Art-Nr...:10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80

Art-Nr...:10.07.13.00181

Gewinde G: M8

Länge L: 80 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50

Art-Nr...:10.07.13.00175

Gewinde G: M8

Länge L: 50 mm