

## Flachsauggreifer (rund)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Flachsauggreifer SAFT-C > SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

### Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf glatter, geölter Fläche



Baugröße: 60


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: M10-AG

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| d        | 19 mm    |
| dn       | 4 mm     |
| Dk       | 40 mm    |
| Dmax(S)  | 66 mm    |
| Ds       | 63 mm    |
| G1       | M10-AG   |
| H        | 34 mm    |
| H2       | 2 mm     |
| LG1      | 11,50 mm |
| SW1      | 8 mm     |
| Z (Hub)  | 5,30 mm  |

### Technische Daten

| Attribut                           | Wert               |
|------------------------------------|--------------------|
| Saugkraft                          | 150 N              |
| Querkraft                          | 112 N              |
| Querkraft geölte Oberfläche        | 95 N               |
| Volumen                            | 15 cm <sup>3</sup> |
| Werkstückradius min. (konvex)      | 75 mm              |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm               |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | [info@schmalz.si](mailto:info@schmalz.si)

## Flachsauggreifer (rund)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Baugröße        | 60                  |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Gewicht         | 51,10 g             |
| Faltenanzahl    | 0                   |
| Produktfamilie  | SAFT-C              |

### Ersatzteile



#### SA-NIP N054 M10-AG DN400

Art-Nr.: 10.01.01.11942

Gewinde G1: M10-AG

Normteilewerkstoff: Aluminium



#### REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

Art-Nr.: 10.01.01.11943

Außendurchmesser D: 28 mm

Länge L: 13,5 mm

Normteilewerkstoff: Perbunan XNBR

## Flachsauggreifer (rund)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Art-Nr...:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>



### SAFT 60 NBR-60

Art-Nr...:10.01.01.11937

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A