

Kompaktejektor

SMP 15 NO AS RD


Artikel-Nr.:10.02.02.00570

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00570>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Kompaktejektoren > Kompaktejektoren SCP / SMP > SMP 15 NO AS RD

Kompaktejektor "MEGA PUMP" mit Powerfunktion beim Abblasen



Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 65 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 117 l/min
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Mit Ablasssystem
mit: digitaler Luftsparfunktion

Konstruktionsdaten



Attribut Wert

B	22 mm
d	5,5 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G3/8"-IG
H	54 mm
H1	181,5 mm
H2	58,5 mm
H3	20,1 mm
L	112,5 mm
L2	37,5 mm
X1	49,5 mm
X2	69,5 mm
Y1	12 mm

Kompaktejektor

SMP 15 NO AS RD

Artikel-Nr.:10.02.02.00570

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00570>



Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1,5 mm
Evakuierungsgrad	85 %
Saugvermögen (max)	65 l/min
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Saugvermögen max.	2,295 cfm
Produktfamilie	SMP

Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC
Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge

Ersatzteile



FILT-EINS 14x49 PE-POR SCP-SMP

Artikel-Nr.10.02.02.00654

Filtereinsatz (rund)

Außendurchmesser D: 14 mm

Länge L: 49 mm

Filtermaterial: Polyethylen (porös)

für: Kompaktejektoren

Kompaktejektor

SMP 15 NO AS RD

Artikel-Nr.:10.02.02.00570

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00570>



SD 50.5x21x53.5 SMP15/20

Artikel-Nr.10.02.02.00651

Schalldämpfer für Vakuumerzeuger

Länge L: 50.5 mm

Breite B: 21 mm

Höhe H: 53.5 mm

für: Kompaktejektoren SMP