

Vakuumzentrale

VZ-OG 63 AC3 100 GMS

Art-Nr.: 10.03.04.00121

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00121>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Zentralen > Vakuum-Zentralen VZ > VZ-OG 63 AC3 100 GMS

Vakuum-Zentrale mit ölgeschmierter Pumpe und Speicher




Saugvermögen -800: 63 m³/h

Spannung: 230/400V ±10%

Speichervolumen: 100 l

mit: geregelte Motorschaltung

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	610 mm
B1	750 mm
d	11 mm
G2	G1-1/4"-IG
H	700 mm
L	710 mm
L1	720 mm
X1	480 mm
Y1	570 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Max. Vakuum	-750 mbar
Spannung	230/400V ±10%
Motorleistung	1,50 kW
Speichervolumen	100 l
Saugvermögen -800	63 m ³ /h
Schutzart IP	IP 44
Gewicht	113,50 kg
Produktfamilie	VZ

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vakuumpzentrale

VZ-OG 63 AC3 100 GMS

Art-Nr...:10.03.04.00121

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00121>



Zubehör



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Art-Nr...:27.02.01.00055

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG

Ersatzteile



ERS-SET EVE-OG 63+100

Art-Nr...:10.03.02.00012

Baugröße: 63+100

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Art-Nr...:10.07.01.00018

Filterfeinheit: 3 µm

Außendurchmesser D: 98 mm

Länge L: 70 mm

Filtermaterial: Papier

Verwendung Konstruktion: Staubfilter STF

Baugröße: 1-1/4-IGN

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vakuumzentrale

VZ-OG 63 AC3 100 GMS

Art-Nr...:10.03.04.00121

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00121>



OEL-FILT EVE-OG-40-100G

Art-Nr...:10.03.02.00009

Baugröße: 40-100G

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG