

## Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-100

Art-Nr.: 10.07.13.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00036>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Tooling System SXT > Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT > SXT-EXT-GB2-100

### Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings




Außendurchmesser D: 25 mm

Länge L: 100,8 mm

Normteilerwerkstoff: Aluminium

Bauform: Verzahnt beidseitig

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	25 mm
Dk	35 mm
G1	M8-IG
L	100,80 mm
L2	80,80 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilerwerkstoff	Aluminium
Bauform	Verzahnt beidseitig
Gewicht	140 g
Produktfamilie	SXT

## Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-100

Art-Nr...:10.07.13.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00036>

### Zubehör



#### SXT-CON-GB-F-D25

Part no...:10.07.13.00114

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D25

Bauform: Weiblich



#### SXT-CON-GB-F-D40

Part no...:10.07.13.00115

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D40

Bauform: Weiblich



#### SXT-CON-GB-F-1IN

Part no...:10.07.13.00191

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: 1 Inch

Bauform: Weiblich

## Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-100

Art-Nr...:10.07.13.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00036>



### SXT-CON-GB-M-A3

Part no...:10.07.13.00118

Normteilerwerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: Kugelkopf 28.5 mm

Bauform: Männlich



### SXT-CON-GB-M-A5

Part no...:10.07.13.00119

Normteilerwerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: Kugelkopf 32 mm

Bauform: Männlich



### SXT-CON-GB-M-D25

Part no...:10.07.13.00112

Normteilerwerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D25

Bauform: Männlich

## Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-100

Art-Nr...:10.07.13.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00036>



### SXT-CON-GB-M-D40

Part no...:10.07.13.00113

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D40

Bauform: Männlich



### SXT-CON-GB-MO-D40

Part no...:10.07.13.00116

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D40

Bauform: Männlich aufklappbar



### SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Part no...:10.07.13.00117

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: 1.5 Inch

Bauform: Männlich aufklappbar

## Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-100

Art-Nr...:10.07.13.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00036>



### SXT-ANG-GB2-F

Part no...:10.07.13.00121

Normteilewerkstoff: Aluminium

Bauform: Weiblich

Bauform: Verzahnt beidseitig



### SXT-ANG-GB2-M

Part no...:10.07.13.00120

Normteilewerkstoff: Aluminium

Bauform: Männlich

Bauform: Verzahnt beidseitig



### SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30

Part no...:10.07.13.00173

Gewinde G: M8

Länge L: 30 mm

## Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB2-100

Art-Nr...:10.07.13.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00036>



### SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50

Part no...:10.07.13.00175

Gewinde G: M8

Länge L: 50 mm



### SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60

Part no...:10.07.13.00177

Gewinde G: M8

Länge L: 60 mm



### SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70

Part no...:10.07.13.00179

Gewinde G: M8

Länge L: 70 mm