


Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Systeme von Biesse > Blocksauger VCBL-B > VCBL-B 130x30x29 TV

Blocksauger



Abmessung (LxB): 130 x 30
Höhe H: 29 mm
Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	34 mm
B1	117 mm
H	29 mm
H2	19 mm
L	130 mm
L1	130 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,28 kg

Biesse ist eine eingetragene und markenrechtlich geschützte Marke der Biesse Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von Biesse entwickelt wurden.

Zubehör

Blocksauger

VCBL-B 130x30x29 TV

Art-Nr.:10.01.12.03168

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03168>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Art-Nr.:10.01.12.03188

Außendurchmesser D: 90 mm

Innendurchmesser d: 17 mm

Höhe H: 0,4 mm

Länge L: 0,4 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Ersatzteile



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Art-Nr.:10.01.12.03345

Außendurchmesser D: 100,5 mm

Höhe H: 15,5 mm

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S



TV D9 4.3

Art-Nr.:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm

Blocksauger

VCBL-B 130x30x29 TV

Art-Nr...:10.01.12.03168

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03168>



REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE TV

Art-Nr...:10.01.12.01438

Verwendung Konstruktion: Tastventil

Länge L: 116 mm

Breite B: 19,5 mm

Höhe H: 5,5 mm

Baugröße: 130x30 TV



VCDR 130x30x9

Art-Nr...:10.01.12.00804

Länge L: 130 mm

Breite B: 30 mm

Höhe H: 9 mm



ERS VCSP

Art-Nr...:10.01.12.01543

Verwendung Konstruktion: Saugplatte Blocksauger

Länge L: 130 mm

Breite B: 30 mm

Blocksauger

VCBL-B 130x30x29 TV

Art-Nr.:10.01.12.03168

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03168>



ERS VCTV

Art-Nr.:10.01.12.01651

Verwendung Konstruktion: Tastventil Blocksauger



VST VCSP 130x30

Art-Nr.:10.01.12.02348

Verwendung Konstruktion: Saugplatte Blocksauger

Baugröße: 130x30