

Adapter-Plate


ISAP-S4 195x195x11

Art-Nr.: 10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Systeme von SCM / Morbidelli > Adapter-Plates ISAP-S
> ISAP-S4 195x195x11

Adapter-Plate Innospann für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4




Länge L: 195 mm

Breite B: 195 mm

Höhe H: 11 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	195 mm
B1	145 mm
H	11 mm
H1	28 mm
L	195 mm
L1	145 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,36 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-S4 195x195x11

Art-Nr...:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>



ISCUP Cup 1 80x80x16

Art-Nr...:10.01.15.00209

Abmessung (LxB): 80 x 80

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 16 mm



ISCUP Cup 2 80x40x16

Art-Nr...:10.01.15.00210

Abmessung (LxB): 80 x 40

Länge L: 80 mm

Breite B: 40 mm

Höhe H: 16 mm



ISCUP Cup 3 80x28x16

Art-Nr...:10.01.15.00211

Abmessung (LxB): 80 x 28

Länge L: 80 mm

Breite B: 28 mm

Höhe H: 16 mm

Adapter-Plate

ISAP-S4 195x195x11

Art-Nr.: 10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>



ISMB 80x80x8

Art-Nr.: 10.01.15.00188

Abmessung (LxB): 80x80

Grundfläche: 80x80 mm

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 8 mm



ISZR-V 80x15

Art-Nr.: 10.01.15.00052

Außendurchmesser D: 80 mm

Innendurchmesser d: 60 mm

Höhe H: 15 mm

Ersatzteile



ISMST 19-7 4ISMST

Art-Nr.: 10.01.14.00847

Außendurchmesser D: 7 mm

Höhe H: 11,5 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-S4 195x195x11

Art-Nr...:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>




ISZR-V 80x15

Art-Nr...:10.01.15.00052

Außendurchmesser D: 80 mm

Innendurchmesser d: 60 mm

Höhe H: 15 mm



VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S

Art-Nr...:10.01.12.03138


Länge L: 141 mm

Breite B: 77,2 mm

Höhe H: 5,1 mm

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Spannbereich: mm



VST VCBL-S DI-RA

Art-Nr...:10.01.12.03318

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Spannbereich: mm