

Blocksauger

VCBL-S1 125x75x32.7 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02318

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02318>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Systeme von SCM / Morbidelli > Blocksauger VCBL-S1 > VCBL-S1 125x75x32.7 TV

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1



Abmessung (LxB): 125 x 75


Länge L: 125 mm

Breite B: 75 mm

Höhe H: 32,7 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	75 mm
B1	120 mm
L	125 mm
H	32,70 mm
H2	20 mm
L1	120 mm
L2	72,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,45 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-S1 125x75x32.7 TV

Art-Nr.:10.01.12.02318

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02318>



VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE

Art-Nr.:10.01.12.03511

Verwendung Konstruktion: Blocksauger


Länge L: 125 mm

Breite B: 75 mm

Höhe H: 17,7 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Moosdichtkante

Ersatzteile



VST VCBL-S DI-RA

Art-Nr.:10.01.12.03573

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Spannbereich: mm



TV D9 4.3

Art-Nr.:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm

Blocksauger

VCBL-S1 125x75x32.7 TV

Art-Nr.:10.01.12.02318

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02318>




TV D9 4.3

Art-Nr.:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Art-Nr.:10.01.12.03569

Länge L: 115,5 mm

Breite B: 43 mm

Höhe H: 5 mm

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Spannbereich: mm



VCSP-O 125x75x16.5 TPE

Art-Nr.:10.01.12.00011

Länge L: 125 mm

Breite B: 75 mm

Höhe H: 16,5 mm