

## Blocksauger

VCBL-S1 120x120x32.7 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02317

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02317>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Systeme von SCM / Morbidelli > Blocksauger VCBL-S1 > VCBL-S1 120x120x32.7 TV

### Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1



Abmessung (LxB): 120 x 120


Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Höhe H: 32,7 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| B        | 120 mm   |
| B1       | 120 mm   |
| L        | 120 mm   |
| H        | 32,70 mm |
| H2       | 22,50 mm |
| L1       | 120 mm   |
| L2       | 72,50 mm |

### Technische Daten

| Attribut | Wert    |
|----------|---------|
| Gewicht  | 0,36 kg |

### Zubehör

### Ersatzteile

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Blocksauger

VCBL-S1 120x120x32.7 TV

Art-Nr.:10.01.12.02317

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02317>



### VST VCBL-S DI-RA

Art-Nr.:10.01.12.03573

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Spannbereich: mm



### TV D9 4.3

Art-Nr.:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



### TV D9 4.3

Art-Nr.:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm


Länge L: 22,8 mm

## Blocksauger

VCBL-S1 120x120x32.7 TV

Art-Nr.:10.01.12.02317

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02317>



### VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Art-Nr.:10.01.12.03569

Länge L: 115,5 mm

Breite B: 43 mm

Höhe H: 5 mm

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Spannbereich: mm



### VCSP-O 120x120x16.5 TPE

Art-Nr.:10.01.12.00010

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Höhe H: 16,5 mm