

Traversenanbindung

HTR-STS 60x60 D30 WI

Art-Nr.:10.08.03.00092

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00092>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Halter für Sauggreifer und Federstößel > Halter für Vierkantrohre HTR-STS > HTR-STS 60x60 D30 WI

Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren




Anbindung 1: 60x60

Sauggreifer-, Federstößelanbindung: Kontur D30-G1/2

Bauform: abgewinkelt

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	53 mm
d	31 mm
H	60 mm
H1	115 mm
L	134 mm
L1	32 mm
s	7 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	533 g
Produktfamilie	HTR-STS

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Traversenanbindung

HTR-ST5 60x60 D30 WI

Art-Nr.: 10.08.03.00092

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00092>



SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Art-Nr.: 10.01.01.10025

Außendurchmesser D: 35 mm

Innendurchmesser d: 16,5 mm

Länge L1: 5 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Art-Nr.: 10.01.03.06140

Außendurchmesser D: 38 mm

Innendurchmesser d: 18,5 mm

Länge L1: 5 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



SCHE 38-21.5x5 ST VZ

Art-Nr.: 10.01.01.10015

Außendurchmesser D: 38 mm

Innendurchmesser d: 21,5 mm

Länge L1: 5 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Traversenanbindung

HTR-ST5 60x60 D30 WI

Art-Nr.: 10.08.03.00092

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00092>



SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

Art-Nr.: 20.06.01.00044

Außendurchmesser D: 56 mm

Innendurchmesser d: 31 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt