Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-M-D40

Art-Nr..:10.07.13.00113

https://www.schmalz.com/10.07.13.00113

Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings

- Normteilewerkstoff: Aluminium
- Anbindung 1: D40
- Bauform: Männlich

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	35 mm
d	40 mm
d1	8,50 mm
H	66 mm
H2	25 mm
L	49,50 mm
L2	26 mm
L3	22 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Aluminium
Bauform	Männlich
Gewicht	105 g
Produktfamilie	SXT

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-M-D40

Art-Nr..:10.07.13.00113

https://www.schmalz.com/10.07.13.00113

Zubehör

SXT-CON-GB-F-D25

Art-Nr..:10.07.13.00114

Normteilewerkstoff: Aluminium
Anbindung 1: D25
Bauform: Weiblich

SXT-CON-GB-F-D40

Art-Nr..:10.07.13.00115

Normteilewerkstoff: Aluminium
Anbindung 1: D40
Bauform: Weiblich

SXT-CON-GB-F-1IN

Art-Nr..:10.07.13.00191

Normteilewerkstoff: Aluminium
Anbindung 1: 1 Inch
Bauform: Weiblich

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-M-D40

Art-Nr..:10.07.13.00113

https://www.schmalz.com/10.07.13.00113

SXT-EXT-GB2-50

Art-Nr..:10.07.13.00034

Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 50,8 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium
Bauform: Verzahnt beidseitig

SXT-ANG-GB2-F

Art-Nr..:10.07.13.00121

Normteilewerkstoff: Aluminium
Bauform: Weiblich
Bauform: Verzahnt beidseitig

SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80

Art-Nr..:10.07.13.00181

Gewinde G: M8
Länge L: 80 mm

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-M-D40

Art-Nr..:10.07.13.00113

https://www.schmalz.com/10.07.13.00113

SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90

Art-Nr..:10.07.13.00182

Gewinde G: M8

Länge L: 90 mm

SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60

Art-Nr..:10.07.13.00177

Gewinde G: M8

Länge L: 60 mm