

Balgsauger (oval)

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Art-Nr.: 10.01.06.02462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02462>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen




Abmessung (LxB): 60 x 20

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
b2	12,80 mm
B1	24,60 mm
Bk	16,80 mm
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	21,40 mm
d	7,30 mm
d1	10,50 mm
H	18 mm
H2	4,80 mm
l2	53,40 mm
L1	64,60 mm
Lk	55,10 mm
Lmax(S)	67 mm
Ls	61,40 mm
Z (Hub)	8 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	32,50 N

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (oval)

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Art-Nr...:10.01.06.02462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02462>

Abreißkraft	39,80 N
Querkraft	32,20 N
Volumen	11 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Abmessung (LxB)	60 x 20
Nippelfamilie	SC 040-AR
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	7,40 g
Produktfamilie	SPOB1

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SC 040-AR NPT1/8-AG MOD

Art-Nr...:10.01.06.02581

Anbindungstyp: 040-AR

Anschluss: NPT1/8-AG

Länge L1: 19,5 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 3,6 mm



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr...:10.07.01.00309

Außendurchmesser D: 11 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 280 µm



Balgsauger (oval)

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Art-Nr...:10.01.06.02462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02462>
