

## Sauggreifer (rund)


SAUG-SCG 40 SI-HD-65

Art-Nr.: 10.01.30.00660

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00660>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer  
SCG > SAUG-SCG 40 SI-HD-65

### Sauggreifer (rund)



Baugröße: 40


Höhe H: 27,8 mm

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Saugertyp: Flachsauggreifer FLSA

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	41 mm
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	41,50 mm
dn	18,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	M37x1-IG
H	27,80 mm
LG1	5 mm
Z (Hub)	3,70 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	40
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Faltenanzahl	0
Gewicht	13,10 g
Haltekraft	N
Luftverbrauch	m <sup>3</sup> /h
Luftverbrauch	l/min

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 40 SI-HD-65

Art-Nr...:10.01.30.00660

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00660>

Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Saugvermögen	m <sup>3</sup> /h
Saugvermögen	l/min
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Produktfamilie	SAUG-SCG

### Zubehör



#### SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Art-Nr...:10.01.30.00092

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Zusatzfunktion Ejektor: Abluftführung axial



#### SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Art-Nr...:10.01.30.00359

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer axial

## Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 40 SI-HD-65

Art-Nr...:10.01.30.00660

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00660>



### SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Art-Nr...:10.01.30.00170

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Montage: seitlich

Zusatzfunktion Ejektor: Abluftführung axial



### SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Art-Nr...:10.01.30.00360

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Montage: seitlich

Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer axial

## Ersatzteile



### FLSA 40 SI-HD-65

Art-Nr...:10.01.06.03886

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A