

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Art-Nr.: 10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer
SCG > SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Sauggreifer (rund)



Baugröße: 20


Höhe H: 19,6 mm

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Saugertyp: Flachsauggreifer FLSA

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	22 mm
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	23 mm
dn	11 mm
Ds	21,40 mm
G1	M37x1-IG
H	19,60 mm
LG1	5 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	20
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Faltenanzahl	0
Gewicht	8,40 g
Haltekraft	N
Luftverbrauch	m ³ /h
Luftverbrauch	l/min

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Art-Nr...:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>

Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Saugvermögen	m ³ /h
Saugvermögen	l/min
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Produktfamilie	SAUG-SCG

Zubehör



SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Art-Nr...:10.01.30.00092

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Zusatzfunktion Ejektor: Abluftführung axial



SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Art-Nr...:10.01.30.00359

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer axial

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Art-Nr...:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>



SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Art-Nr...:10.01.30.00170

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Montage: seitlich

Zusatzfunktion Ejektor: Abluftführung axial



SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Art-Nr...:10.01.30.00360

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Montage: seitlich

Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer axial

Ersatzteile



FLSA 20 SI-HD-65

Art-Nr...:10.01.06.03888

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A