Roboter-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi FANUC

Art-Nr..:10.03.01.00505

https://www.schmalz.com/10.03.01.00505

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Erzeuger End-of-Arm > Handling-Sets ECBPi > ROB-SET ECBPi FANUC

Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPi an Leichtbauroboter

Verwendung Konstruktion: CobotPump
für: FANUC
Typ: CR-4iA, CR-7iA

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
H	188,80 mm
D	151,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen max.	12 l/min
Nennleistung	13 W
Nennstrom	0,60 A
Einsatztemperatur	5 ... 45 °C
für	FANUC
Produktfamilie	ROB-SET-ECBPI

Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.

Zubehör

VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

Art-Nr..:10.01.36.00268

- Sauggreiferanzahl: 2
- Saugertyp: Sauger SPB1/SPF
- Länge L: 154,3 mm
- Breite B: 42,3 mm

VEE 4xSPB1/SPF 218.3

Art-Nr..:10.01.36.00269

- Sauggreiferanzahl: 4
- Saugertyp: Sauger SPB1/SPF
- Länge L: 218,3 mm

VEE SET-ECBPi

Art-Nr..:10.01.36.00266

- mit: VEE-Set CobotPump

Roboter-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi FANUC

Art-Nr..:10.03.01.00505

https://www.schmalz.com/10.03.01.00505

RFBP 50 50 BA SPB2

Art-Nr..:10.01.45.00096

Länge L: 50 mm
Breite B: 50 mm
Anschluss: Bajonettanschluss
Saugertyp: Balgsauger SPB2

RFBP 100 58 BA SPB2

Art-Nr..:10.01.45.00091

Länge L: 100 mm
Breite B: 58 mm
Anschluss: Bajonettanschluss
Saugertyp: Balgsauger SPB2

RFBP 100 58 BA O10

Art-Nr..:10.01.45.00092

Länge L: 100 mm
Breite B: 58 mm
Anschluss: Bajonettanschluss
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm

Roboter-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi FANUC

Art-Nr..:10.03.01.00505

https://www.schmalz.com/10.03.01.00505

RFBP 120 120 BA SPB2

Art-Nr..:10.01.45.00085

Länge L: 120 mm
Breite B: 120 mm
Anschluss: Bajonettanschluss
Saugertyp: Balgsauger SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Art-Nr..:10.01.45.00086

Länge L: 120 mm
Breite B: 120 mm
Anschluss: Bajonettanschluss
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm

Ersatzteile

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.01.13246

Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
Gewinde G1: G1/4"-AG

Roboter-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi FANUC

Art-Nr..:10.03.01.00505

https://www.schmalz.com/10.03.01.00505

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.06.03498

Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
Gewinde G1: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1,5