

Grundejektor

SBP 05 S01 SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00563

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00563>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Grundejektoren > Grundejektoren SBP > SBP 05 S01 SDA

Grundejektor für universellen Einsatz



Düsendurchmesser: 0,5 mm

Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer axial

Evakuierungsgrad: 85 %


Anschluss: Schlauch D4(1)-D4(2)

Opt. Betriebsdruck: 4,5 bar

Saugvermögen (max): 8 l/min

Luftverbrauch Saugen: 13,5 l/min

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

B	10 mm
d	4,20 mm
d1	4 mm
d2	4 mm
D	9 mm
H	26 mm
H1	28 mm
H2	5,20 mm
H3	12 mm
L	45 mm
L1	71 mm
L2	18 mm
L3	2 mm
L4	12,50 mm
X1	20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	0,50 mm
Evakuierungsgrad	85 %

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Grundejektor

SBP 05 S01 SDA

Art-Nr.:10.02.01.00563

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00563>

Saugvermögen (max)	0,50 m³/h
Saugvermögen (max)	8 l/min
Luftverbrauch Saugen	0,80 m³/h
Luftverbrauch Saugen	13,50 l/min
Schallpegel frei	58 dB(A)
Schallpegel angesaugt	53 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)	3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck	4,50 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	2 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	2 mm
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)	43,5 ... 87,0
Saugvermögen max.	0,28 cfm
Luftverbrauch Saugen	0,48 cfm
Gewicht	7,50 g
Produktfamilie	SBP

Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck

Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge

Zubehör



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Art-Nr.:10.02.01.00511

Länge L: 110 mm

Breite B: 44,5 mm

Höhe H: 3 mm

Verwendung Konstruktion: Grundejektor SBP

Grundejektor

SBP 05 S01 SDA

Art-Nr...:10.02.01.00563

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00563>



SET SBP M4-IG

Art-Nr...:10.02.01.00769

Länge L: 50 mm

Breite B: 14 mm

Verwendung Konstruktion: Grundejektor SBP

Typ: M4-IG



VFI CN6/4 50

Art-Nr...:10.07.01.00241

Anschluss: Schlauch 6/4 Überw.mutter

Filterfeinheit: 50 µm



VFI 4/2 50

Art-Nr...:10.07.01.00329

Anschluss: Schlauch 4/2

Filterfeinheit: 50 µm

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Grundejektor

SBP 05 S01 SDA

Art-Nr...:10.02.01.00563

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00563>



SD M5-AG 9x24

Art-Nr...:10.02.01.00539

Gewinde G1: M5-AG

Außendurchmesser D: 9 mm

Länge L: 24 mm