

Saugplatte (rund)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01185

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01185>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Holzhandhabung > Saugplatten
SPC > SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke




Baugröße: 160

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Anschluss: G1/2-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	34 mm
d2	113 mm
d3	88 mm
ds	33,50 mm
Dmax(S)	170 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-IG
H	24,50 mm
H1	26 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Hub)	8 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	975 N
Volumen	156,13 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01185

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01185>

Baugröße	160
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	450 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SPC

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40%
Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



PC 150

Art-Nr.: 10.01.01.13087

Baugröße: 150

Ersatzteile



DR-SPC 33 HNBR-65

Art-Nr.: 10.01.01.11371

Baugröße: 33

Saugerwerkstoff: Hydr. Nitrilkautschuk HNBR

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 16,5 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.01.01185

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01185>



DR-SPC 160 NBR-55

Art-Nr...:10.01.01.01190

Baugröße: 160

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 24,5 mm