Ventosa de bloque

VCBL-B 140x130x29 TV

N° de artículo.:10.01.12.03165

https://www.schmalz.com/10.01.12.03165

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para sistemas de Biesse > Ventosas de bloque VCBL-B > VCBL-B 140x130x29 TV

Ventosas de bloque

- Dimensiones (LxB): 140 x 130
- Altura H: 29 mm
- Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora

Datos de diseño



Attribut	Wert
B	129 mm
H	29 mm
H2	26 mm
L	140 mm
L1	146 mm
L2	6 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Peso	0,43 kg

Biesse es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrolladospor J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de Biesse.

Zubehör

Ventosa de bloque

VCBL-B 140x130x29 TV

N° de artículo.:10.01.12.03165

https://www.schmalz.com/10.01.12.03165

SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Art-Nr..:10.01.12.03188

Diámetro exterior D: 90 mm
Diámetro interior d: 17 mm
Altura H: 0,4 mm
Longitud L: 0,4 mm
parte normal material: Acero
Usa construcci: Ventosa de bloque VCBL-S

VCSP-O 140x130x18.3 MOS TPE

Art-Nr..:10.01.12.03506

Usa construcci: Ventosa de bloque
Longitud L: 140 mm
Anchura B: 130 mm
Altura H: 18,3 mm
Función adicional de bloqueo de vacío: Labio sellador con MOS

Ersatzteile

ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Art-Nr..:10.01.12.03345

Diámetro exterior D: 100,5 mm
Altura H: 15,5 mm
Usa construcci: Ventosa de bloque VCBL-S

Ventosa de bloque

VCBL-B 140x130x29 TV

N° de artículo.:10.01.12.03165

https://www.schmalz.com/10.01.12.03165



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

Art-Nr..:10.01.12.02325

Usa construcci: Ventosa de bloque
Longitud L: 140 mm
Anchura B: 130 mm
Altura H: 16,5 mm

ERS VCTV

Art-Nr..:10.01.12.01651

Usa construcci: Válvula palpadora ventosa de bloque

TV D9 4.3

Art-Nr..:10.01.12.02514

Diámetro exterior D: 9 mm
Recorr. elást. Z: 4,3 mm
Longitud L: 22,8 mm