Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Part no..:10.01.15.00405


https://www.schmalz.com/10.01.15.00405

Suction cup for Innospann



Dimensions (LxB): 100 x 100
Length L: 100 mm
Width B: 100 mm
Height H: 30 mm
Add. function: Sensing valve

Design Data



Attribute	Value
B	100 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	100 mm

Technical Data

Attribute	Value
Weight	0.20 kg

Spare parts

Contact Schmalz


Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | +52 442 209 52
schmalz@schmalz.com.mx

Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Part no..:10.01.15.00405


https://www.schmalz.com/10.01.15.00405



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Part no..:10.01.15.00062


Width B: 4 mm
Height H: 10 mm
Sealing material: EPDM
Material type: Foam rubber
Form: half-round



ISDR 100x100x12 Cup 4

Part no..:10.01.15.00404

Width B: 100 mm
Height H: 12 mm
Length L: 100 mm
Type: Cup 4



ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

Part no..:10.01.15.00402

Width B: 86 mm
Internal diameter d: 5 mm
Height H: 8.7 mm
Length L: 86 mm
Suction cup material: Nitrile rubber NBR-55
Type: CUP 100

Contact Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | +52 442 209 52


schmalz@schmalz.com.mx

Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Part no..:10.01.15.00405

https://www.schmalz.com/10.01.15.00405



O-RING 48x2 CR-70

Part no..:10.07.08.00468



TV D11 4.3

Part no..:10.01.15.00347

External diameter D: 11 mm
Spring stroke Z: 4.3 mm
Length L: 24 mm

Contact Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | +52 442 209 52

schmalz@schmalz.com.mx