

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC O20

Nº de artículo.:10.01.43.00149

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00149>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío > Sistemas de planos aspirantes FXCB/FMCB > Sets de manipulación FXCB > ROB-SET FXCB FANUC O20

Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero



con: plano aspirante FXCB


para: FANUC

Tipo: CRX

Tipo interruptor de vacío: Conmutación NPN

Control: Abierta sin corriente

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	130 mm
B1	159 mm
H	131,40 mm
H1	137,40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	2 kg
Capacidad de aspiración (max)	525,90 l/min
Tipo de material	Espuma O, Altura 20 mm
Nº aberturas aspiración	45
Capacidad de carga (vertical)	80 N
Cap. de carga (horizont.)	350 N
para	FANUC
Familia de productos	ROB-SET-FXCB

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 3

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC O20

N° de artículo.:10.01.43.00149

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00149>

Dependiendo de la región, las propiedades técnicas de los tipos de robot pueden variar. La compatibilidad indicada del set se refiere a los modelos comúnmente utilizados en Europa.

Piezas de repuesto



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

N° de artículo.:10.01.11.03420

Longitud L: 82,1 mm

Anchura B: 53,7 mm

Altura H: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

N° de artículo.:10.01.43.00005

Longitud L: 97 mm

Anchura B: 34 mm

Altura H: 20 mm



VSi V D M8-4

N° de artículo.:10.06.02.00577

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Tipo interruptor de vacío: con pantalla

Conexión eléctrica: Conector M8, 4 polar

Indicación: 2xLED

Tipo prot. IP: IP 65

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 2 desde 3

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC O20

N° de artículo.:10.01.43.00149

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00149>



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

N° de artículo.:10.01.11.03658

Longitud L: 300 mm

Anchura B: 130 mm

Altura H: 20 mm

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes

Disposici n: 3R18

con: Cinta en un lado