

## Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi HANWHA

N° de artículo.:10.03.01.00585

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00585>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Generadores de vacío End-of-Arm > Sets de manipulación ECBPMi > ROB-SET ECBPMi HANWHA

### Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPMi a los robots ligeros



con: CobotPump mini

para: HANWHA


Tipo: HCR-3

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %

### Datos de diseño



| Atributo | Valor     |
|----------|-----------|
| Lk       | 120,50 mm |
| D        | 63 mm     |
| D2       | 31,50 mm  |
| D mk1    | 46 mm     |
| D mk2    | 50 mm     |
| G1       | M4-HE     |
| G2       | G1/4"-HE  |
| G4       | M8-HE     |
| L        | 67,40 mm  |
| L1       | 73,40 mm  |
| LG1      | 6 mm      |
| LG2      | 11,50 mm  |

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                   |
|-------------------------------|-------------------------|
| Capacidad de aspiración (max) | 1,60 l/min              |
| Grado de evacuación           | 60 %                    |
| Voltaje DC                    | 24V - DC                |
| Pot. nominal                  | 7,20 W                  |
| Intens. nominal               | 0,30 A                  |
| Conexión eléctrica            | Con hemb codo M8, 8 pol |

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: [schmalz@schmalz.com.mx](mailto:schmalz@schmalz.com.mx)

## Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi HANWHA

N° de artículo.:10.03.01.00585

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00585>

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura de trabajo | 0 ... 40 °C   |
| Tipo prot. IP          | IP 40         |
| Peso                   | 224 g         |
| para                   | HANWHA        |
| Familia de productos   | ROB-SET-ECBPM |

### Accesorios



#### SLG FSGA 2 102x57

N° de artículo.:10.01.10.14043

Longitud L: 102 mm

Anchura B: 57 mm

Altura H: 57 mm

Tipo de ventosa: FSGA

N° aberturas aspiración: 2



#### SLG FSGA 3 102x102

N° de artículo.:10.01.10.14042

Longitud L: 102 mm

Anchura B: 102 mm

Altura H: 57 mm

Tipo de ventosa: FSGA

N° aberturas aspiración: 3

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600, México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: [schmalz@schmalz.com.mx](mailto:schmalz@schmalz.com.mx)

## Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi HANWHA

N° de artículo.:10.03.01.00585

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00585>



### SLG FSGA 4 102x75.3

N° de artículo.:10.01.10.14041

Longitud L: 102 mm

Anchura B: 75,3 mm

Altura H: 57 mm

Tipo de ventosa: FSGA

N° aberturas aspiración: 4

## Piezas de repuesto



### ECBPMi 24V-DC FK

N° de artículo.:10.03.01.00500

Voltaje DC: 24V - DC

Intens. nominal: 0,3 A

Conexión eléctrica: Contacto de resorte

Temperatura de trabajo: 0 ... 40 °C

Capacidad de aspiración (max): 1,6 l/min

Pot. nominal: 7,2 W



### ERS ECBPM

N° de artículo.:10.03.01.00573

Usa construcci: CobotPump mini

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | 32 442 209 52 | [schmalz@schmalz.com.mx](mailto:schmalz@schmalz.com.mx)