

Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi DOOSAN

N° de artículo.:10.03.01.00568

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00568>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Generadores de vacío End-of-Arm > Sets de manipulación ECBPi > ROB-SET ECBPi DOOSAN

Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPi a los robots ligeros




Usa construcci: CobotPump

para: Doosan Robotics

Tipo: M-,A-,H-Series

Datos de diseño



Atributo	Valor
H	188,80 mm
D	151,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (max)	12 l/min
Pot. nominal	13 W
Intens. nominal	0,60 A
Temperatura de trabajo	5 ... 45 °C
para	Doosan Robotics
Familia de productos	ROB-SET-ECBPI

Dependiendo de la región, las propiedades técnicas de los tipos de robot pueden variar. La compatibilidad indicada del set se refiere a los modelos comúnmente utilizados en Europa.

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 5

Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi DOOSAN

N° de artículo.:10.03.01.00568

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00568>

Accesorios



VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

N° de artículo.:10.01.36.00268

Número de ventosas: 2

Ventosas: Ventosa SPB1/SPF

Longitud L: 154,3 mm

Anchura B: 42,3 mm



VEE 4xSPB1/SPF 218.3

N° de artículo.:10.01.36.00269

Número de ventosas: 4

Ventosas: Ventosa SPB1/SPF

Longitud L: 218,3 mm



VEE SET-ECBPi

N° de artículo.:10.01.36.00266

con: VEE-Set CobotPump

Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi DOOSAN

N° de artículo.:10.03.01.00568

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00568>



RFBP 50 50 BA SPB2

N° de artículo.:10.01.45.00096

Longitud L: 50 mm

Anchura B: 50 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

N° de artículo.:10.01.45.00091

Longitud L: 100 mm

Anchura B: 58 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2



RFBP 100 58 BA O10

N° de artículo.:10.01.45.00092

Longitud L: 100 mm

Anchura B: 58 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Tipo de material: Espuma O, Altura 10 mm

Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi DOOSAN

N° de artículo.:10.03.01.00568

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00568>



RFBP 120 120 BA SPB2

N° de artículo.:10.01.45.00085

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 120 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2



RFBP 120 120 BA O10

N° de artículo.:10.01.45.00086

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 120 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Tipo de material: Espuma O, Altura 10 mm

Piezas de repuesto



SPF 40 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.13246

Tamaño: 40

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/4"-MA

Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi DOOSAN

N° de artículo.:10.03.01.00568

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00568>



SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03498

Tamaño: 40

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/4"-MA

Número de pliegues: 1,5