

Eyector compacto

SEM-C 50 SDA NC AS VD

N° de artículo.:10.02.02.03208

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03208>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos SEM-C > SEM-C 50 SDA NC AS VD

Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración



Tamaño: 50

Función adicional: Silenciador axial

Capacidad de aspiración (max): 554 l/min


Consumo de aire con asp.: 190 l/min

Vacío (max.): -850 mbar

Control: Cerrada sin corriente

Tipo de Eyectores compactos: Con sistema de expulsión

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	116,50 mm
B1	232 mm
d	5,50 mm
D1	50 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G3/4"-HE
G3	G3/4"-HE
H	80 mm
L	219,50 mm
L1	339,50 mm
L2	10,50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (max)	554 l/min
Grado de evacuación	86 %
Consumo de aire con asp.	190 l/min
Control	Cerrada sin corriente

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 5200 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

Eyector compacto

SEM-C 50 SDA NC AS VD


N° de artículo.:10.02.02.03208

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03208>

Peso	1,95 kg
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Tamaño	50
Familia de productos	SEM-C

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



ASK B-Form-C 5000 K-3P

N° de artículo.:21.04.06.00084

Conexión eléctrica: Hembrilla Form C

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PVC cable



ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00031

Conexión eléctrica: Hembrilla M8, 4 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | 32 442 209 52 | schmalz@schmalz.com.mx

Eyector compacto

SEM-C 50 SDA NC AS VD

N° de artículo.:10.02.02.03208

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03208>



ASK WB-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00032

Conexión eléctrica: Acodada hembr M8, 4 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable



ASV SMP/SCP-20-30-NC 2xC/M8 K

N° de artículo.:10.02.02.01287

Conexión: 2xCon.DIN175301-803A/M8

Longitud L: 5.425 mm

Piezas de repuesto



SD G3/4-AG 50x120 SEM

N° de artículo.:10.02.01.00312

Rosca G1: G3/4"-MA

Diámetro exterior D: 50 mm

Longitud L: 120 mm

Usa construcci: Eyectores multietapa

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | 32 442 209 52 | schmalz@schmalz.com.mx