

Soplante

SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

N° de artículo.:10.04.01.00128

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00128>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB > SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (60 Hz): 235 m³/h

Vacío (60 Hz): 400 mbar

Pot. nominal 60 Hz: 3,6 kW

voltaje de 60Hz: Y575V


Ejecución diseño: IE3:CAN

Permisión: UL/CSA

Permisión: UL/CSA

Peso: 53,5 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	390 mm
B1	452 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-HE
H	454 mm
L	495 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz)	235 m ³ /h
Vacío (60 Hz)	400 mbar
Tipo prot. IP	IP 65
Pot. nominal 60 Hz	3,60 kW
voltaje de 60Hz	
Peso	53,50 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP4
Permisión	UL/CSA

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Soplante

SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

N° de artículo.:10.04.01.00128

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00128>

Ejecución diseño	IE3:CAN
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00236

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 625 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00321

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 625 mm



STF 60 P 4.5 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00259

Conexión: Ø60mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 270 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD

Soplante

SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

N° de artículo.:10.04.01.00128

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00128>



SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB

Y: Silenciador