

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

N° de artículo.:10.01.43.00132

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00132>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío > Sistemas de planos aspirantes FXCB/FMCB > Sets de manipulación FXCB > ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero



con: plano aspirante FXCB


para: TECHMAN

Tipo: TM5, TM12, TM14

Tipo interruptor de vacío: Conmutación NPN

Control: Abierta sin corriente

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	123,20 mm
B1	159 mm
B2	45 mm
H	190,50 mm
H1	195,50 mm
H2	47 mm
L	297 mm
L1	331 mm
L2	114,40 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	2,60 kg
Capacidad de aspiración (max)	525,90 l/min
N° aberturas aspiración	15
Capacidad de carga (vertical)	80 N
Cap. de carga (horizont.)	350 N
para	TECHMAN

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

N° de artículo.:10.01.43.00132

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00132>

Familia de productos

ROB-SET-FXCB

Dependiendo de la región, las propiedades técnicas de los tipos de robot pueden variar. La compatibilidad indicada del set se refiere a los modelos comúnmente utilizados en Europa.

Piezas de repuesto



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

N° de artículo.:10.01.11.03420

Longitud L: 82,1 mm

Anchura B: 53,7 mm

Altura H: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

N° de artículo.:10.01.43.00005

Longitud L: 97 mm

Anchura B: 34 mm

Altura H: 20 mm



VSi V D M8-4

N° de artículo.:10.06.02.00577

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Tipo interruptor de vacío: con pantalla

Conexión eléctrica: Conector M8, 4 polar

Indicación: 2xLED

Tipo prot. IP: IP 65

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

N° de artículo.:10.01.43.00132

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00132>



SPB2 40 SI-55 P

N° de artículo.:10.01.06.03126

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Diseño: Push In