

Multi-Clamp

VC-M-V 265x170x220.5

N° de artículo.:10.01.12.01852

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01852>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para el mecanizado manual > Sistema Multi-Clamp VC-M/VC-M-V > VC-M-V 265x170x220.5

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp para la operación con una bomba de vacío




Longitud L: 265 mm

Anchura B: 170 mm

Altura H: 220,5 mm

Capacidad de aspiración: 3 m³/h

Datos de diseño



Atributo

Valor

B

170 mm

H

220,50 mm

L

265 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	5,45 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp

VC-M-V 265x170x220.5

N° de artículo.:10.01.12.01852

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01852>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

N° de artículo.:10.01.12.02056



REIB-INS 8.1x18 VC-M

N° de artículo.:10.01.12.02000

Usa construcci: Multi-Clamp



VC-M-BV 265x170x209

N° de artículo.:10.01.12.02050

Longitud L: 265 mm

Anchura B: 170 mm

Altura H: 209 mm

Multi-Clamp

VC-M-V 265x170x220.5

N° de artículo.:10.01.12.01852

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01852>



VC-M-PU 4 110V-AC

N° de artículo.:10.01.12.02051

Tipo corriente: Corriente alterna 110V

Vacío (max.): -850 mbar

Diámetro nominal: 9 mm



VC-M-PU 4 230V-AC

N° de artículo.:10.01.12.02040

Tipo corriente: Corriente alterna 230V

Vacío (max.): -850 mbar

Diámetro nominal: 9 mm



VC-M-SPV 160x160x30

N° de artículo.:10.01.12.01853

Longitud L: 160 mm

Anchura B: 160 mm

Altura H: 30 mm

Capacidad de aspiración: 3 m³/h

Multi-Clamp

VC-M-V 265x170x220.5

N° de artículo.:10.01.12.01852

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01852>



VC-M-SPV 200x55

N° de artículo.:10.01.12.02009

Longitud L: 200 mm

Anchura B: 55 mm



VC-M-SPV 210

N° de artículo.:10.01.12.02008

Diámetro exterior D: 210 mm



VC-M-SPV 300x100

N° de artículo.:10.01.12.02053

Longitud L: 300 mm

Anchura B: 100 mm

Multi-Clamp

VC-M-V 265x170x220.5

N° de artículo.:10.01.12.01852

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01852>



ZUB VC-M-V

N° de artículo.:10.01.12.02054

Usa construcci: Multi-Clamp