

Ventosa de bloque

VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV

N° de artículo.:10.01.12.02271

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02271>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para sistemas de SCM / Morbidelli > Ventosas de bloque VCBL-S1 > VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV

Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1



Dimensiones (LxB): 120 x 50

Longitud L: 120 mm


Anchura B: 50 mm

Altura H: 50 mm

Disposición: Giratorio 360°

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	50 mm
B1	120 mm
L	120 mm
H	50 mm
H2	31,50 mm
L1	120 mm
L2	72,50 mm
R1	413 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de bloque

VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV

N° de artículo.:10.01.12.02271

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02271>



VST VCBL-S DI-RA

N° de artículo.:10.01.12.03573

Usa construcci: Ventosa de bloque VCBL-S

Margen de fijación: mm




TV D9 4.3

N° de artículo.:10.01.12.02514

Diámetro exterior D: 9 mm

Recorr. elást. Z: 4,3 mm

Longitud L: 22,8 mm



VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

N° de artículo.:10.01.12.03569

Longitud L: 115,5 mm

Anchura B: 43 mm

Altura H: 5 mm

Usa construcci: Ventosa de bloque VCBL-S

Margen de fijación: mm

Ventosa de bloque

VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV

N° de artículo.:10.01.12.02271

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02271>



VCSP-O 120x50x15.5 TPE

N° de artículo.:10.01.12.00012

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 50 mm

Altura H: 15,5 mm



TV D9 4.3

N° de artículo.:10.01.12.02514

Diámetro exterior D: 9 mm

Recorr. elást. Z: 4,3 mm

Longitud L: 22,8 mm