

Bomba de vacío

EVE-TR 4 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00114

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00114>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR > EVE-TR 4 AC F

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento



Tipo corriente: Corriente alterna

Nivel de sonido en 50 Hz: 59 dB(A)

voltaje de 50Hz: 220-240V

voltaje de 60Hz: 220-240V

Capacidad de aspiración (50 Hz): 4,1 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 4,7 m³/h

Vacío (50 Hz): -850 mbar


Pot. nominal 50 Hz: 0,18 kW

Pot. nominal 60 Hz: 0,22 kW

con: Filtro

Peso: 7 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	155 mm
B2	11,50 mm
d	7 mm
G2	G1/4"-HE
G3	G1/4"-HE
H	148 mm
H1	172 mm
H2	40,50 mm
L	221,50 mm
L2	72 mm
X1	80 mm
Y1	100 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	4,10 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	4,70 m³/h
voltaje de 50Hz	220-240V
voltaje de 60Hz	

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR 4 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00114

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00114>

Pot. nominal 50 Hz	0,18 kW
Pot. nominal 60 Hz	0,22 kW
Tipo corriente	AC
Tipo corriente	Corriente alterna
Nivel de sonido en 50 Hz	59 dB(A)
Peso	7 kg
Tipo prot. IP	IP 54
Familia de productos	EVE-TR

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

N° de artículo.:10.03.01.00107

Diámetro exterior D: 23 mm

Vacío (max.): -850 mbar

Rosca G1: G3/8"-MA

Longitud L: 45 mm

Usa construcci: Bomba EVE

Tamaño: 4-8

Piezas de repuesto



FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

N° de artículo.:10.07.01.00013

Finura de filtro: 15 µm

Diámetro exterior D: 27 mm

Longitud L: 23 mm

Material de filtrado: Acero inoxidable

Usa construcci: Filtro VF

Tamaño: 1/4-Draht

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR 4 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00114

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00114>



VST EVE-TR-4

N° de artículo.:10.03.01.00108

Usa construcci: Bomba EVE-TR

Tamaño: 4