

Bomba de vacío

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00333

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00333>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR X > EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 VBV

Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua



Tipo corriente: corriente trifásica

voltaje de 50Hz: D230V/Y400V ±10%

voltaje de 60Hz: D265V/Y460V ±10%

voltaje de 60Hz opt: D230V/Y400V±10% (sansIE3)

Capacidad de aspiración (50 Hz): 129 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 154 m³/h

Nivel de sonido en 50 Hz: 76 dB(A)

Vacío (50 Hz): -900 mbar

Vacío (60 Hz): -800 mbar

Ejecución diseño: IE3:EU/CN/IND

con: Válvula limitadora de vacío


Pot. nominal 50 Hz: 4 kW

Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW

Permisión: IE3

Peso: 112 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	470 mm
B2	107,50 mm
d	12 mm
G3	G1-1/2"-HE
G5	M8-HE
H	336 mm
L	829 mm
L2	140 mm
X1	398 mm
Y1	245 mm
Y2	122,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
----------	-------

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00333

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00333>

Capacidad de aspiración (50 Hz)	129 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	154 m ³ /h
voltaje de 50Hz	D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz	
Pot. nominal 50 Hz	4 kW
Pot. nominal 60 Hz	4,80 kW
Nivel de sonido en 50 Hz	76 dB(A)
Peso	112 kg
Tipo prot. IP	IP 55
Tipo corriente	AC3
Familia de productos	EVE-TR-X

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



VOL 100

N° de artículo.:10.03.03.00123

Acumulador volumen: 100 l

Altura H: 334 mm

Función adicional del depósito de vacío: Manómetro, válvula, filtro

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00333

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00333>



FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140

N° de artículo.:10.03.01.00231

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 80/100/140



FILT-EINS EVE-TR-X-80

N° de artículo.:10.03.01.00232

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 80



VST EVE-TR-X-140

N° de artículo.:10.03.01.00234

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 140

incluye: Cepillo deslizante / filtro